


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.010

安装框架

状态: 2025-12-25 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.010 - 安装框架 用于网络电缆管理器

坚固的 1 U 安装框架，用于 24 个电缆盒。用于网络电缆管理器的个性化配置。

特征

型号	DK 7044.010
型式	商品可以配置，可选择选装项
产品描述	坚固的 1 U 安装框架，用于 24 个电缆盒。用于网络电缆管理器的个性化配置。
您的获益	电缆很少会乱七八糟——从而确保了不会阻碍网络交换机区域内的空气循环 始终具有正确的长度：电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回 前端访问——因此也非常适合在深 800 mm 以上的机架中进行改装
使用范围	可用在所有深度最小为 800 mm 的网络机柜中 固定在前后 19" 平面上
材料	安装框架：钢板
颜色	安装框架：RAL 9005
供货范围	坚固的 1 U 钢板安装框架，用于 24 个电缆盒 安装套件 包括固定件
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	0
尺寸	宽度: 450 mm 高度: 44 mm 深度: 600 mm
工作温度范围	10 °C...45 °C

特征

空气湿度（没有凝露）	95 %
相对空气湿度（不冷凝）	10 %
包装单元	1 件
净重	3.56
毛重	3.96
税率号	73269098
EAN	4028177917286
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27189265