

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.720

承板 1/2 U，深度可调

状态: 2025-12-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.720 - 承板 ½ U，深度可调 482.6 mm (19 $\frac{1}{2}$) 系统孔

不受机柜影响，安装在前后 482.6 mm(19 “) 平面之间，在纵深方向无级推拉，可承重：50 kg。

特征

型号	DK 7063.720
产品描述	用于前后 482.6 mm (19") 平面之间不受机柜影响的安装。承板在深度上可进行无级伸展。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
承载力	50 kg 单位面积承重负荷
说明	不能与伸缩轨结合使用。
层面间距	600 - 900 mm
包装单元	1 件
净重	7.572
毛重	7.971
税率号	94039910
EAN	4028177401877
E-Number Sweden	E7239732
ECLASS 8.0	27189261