



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7072.200

## 刷条

状态: 2026-7-8 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7072.200 - 刷条

用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位，这类开口可用刷条简单插入，只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。

## 特征

型号	DK 7072.200
产品描述	用于扁型部件、封盖板和板的个性化扩装。用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位，这类开口可用刷条简单插入，只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。
您的获益	可插入的平面：10 mm
作用方式	最大开口高度：38 mm
材料	塑料外套：18 mm 刷条：塑料，符合 UL 94-HB
刷毛长度	30 mm
长度	2 m
尺寸	长度: 2 m
用于材料厚度	0.6 - 1.5 mm
包装单元	1 件
净重	0.43 kg
毛重	0.433 kg
税率号	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421

# 特征

---

产品描述

DK 刷条，长：2 m，刷毛长度：30 mm，适用的薄板厚度：.6-1.5 mm