

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.410 21 英寸 OCP 导轨

状态: 2026-4-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.410 - 21 英寸 OCP 导轨 用于 OCP ORV3 机架

卡入式 OCP 轨道用于在威图 OCP ORV3 机架中安装 21 英寸组件。



特征

型号	IT 7100.410
产品描述	用于在 OCP ORV3 机架中安装 21 英寸组件。
您的获益	OCP 认证方案，快速集成服务和网络组件 通过免工具轻松卡扣，实现快速安装和维护 单导轨承重最高 80 kg
使用范围	用于安装在 OCP ORV3 机架左右两侧
材料	钢板
表面	镀锌处理
说明	每高度单位分别需配备 1 根导轨
包装单元	8 件
净重	12.8 kg
毛重	14.78 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	21 英寸 OCP 导轨，用于在 OCP 机架 ORV3 中安装 21 英寸组件