Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7111.224 电缆导引固定格,19" 固定件

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7111.224 - 电缆导引固定格, 19" 固定件

用于结构化引入整个电缆束,19"固定件,跳线。







特征

型号	DK 7111.224
产品描述	为了使整个电缆束实现结构化铺设,可将电缆导引固定格固定在机柜的不同位置上。
使用范围	用于在分配层内实现水平的电缆导引和铺设。通过其开放式固定孔,它可在任何时候补充推入安装层面的19"系统孔中,并可用安装组件现有的固定螺钉进行固定。
材料	支承件:钢板 电缆导引固定格,连接夹:塑料符合 UL 94-V0
颜色	RAL 9005
供货范围	电缆导引固定格连接夹
Number connection combs	2
说明	单室尺寸(宽x深)约 34 x 100 mm
高度单位	4 U
包装单元	4件

© Rittal 2025 2

特征

净重	0.6
毛重	0.727
本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177550377
E-Number Sweden	E7282519
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025