


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7116.500 光纤导环

状态: 2026-4-20 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7116.500 - 光纤导环

可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中，用橡胶带固定直径在 4.5 mm 以下的各式光缆。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | DK 7116.500 |
| 产品描述 | 在内部主体的槽内铺设光纤并联光缆以及光线跳接光缆。一个橡胶带固定直径最大为 4.5 mm 的不同光纤电缆。必须保证减小光纤电缆的张力以及弯曲半径。 |
| 作用方式 | 附带的固定角支架具有通用性，在不同的安装位置，光纤电缆可在所有方向导引到接插嵌板上：直接引至接插嵌板的侧面、前面、侧边和后面。 |
| 材料 | 双组份塑料 |
| 颜色 | 外部：RAL 7035 内部主体：RAL 9005 |

特征

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 供货范围 | 2 个导环 2 根橡胶带 并联柜套件 包括固定件 |
| 尺寸 | 长度: 120 mm |
| 包装单元 | 2 件 |
| 净重 | 0.48 kg |
| 毛重 | 0.488 kg |
| 税率号 | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| 产品描述 | 光纤导环 每包2个 |