

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7116.500 光纤导环

状态: 2026-6-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7116.500 - 光纤导环

可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中，用橡胶带固定直径在 4.5 mm 以下的各式光缆。



特征

型号	DK 7116.500
产品描述	在内部主体的槽内铺设光纤并联光缆以及光线跳接光缆。一个橡胶带固定直径最大为 4.5 mm 的不同光纤电缆。必须保证减小光纤电缆的张力以及弯曲半径。
作用方式	附带的固定角支架具有通用性，在不同的安装位置，光纤电缆可在所有方向导引到接插嵌板上：直接引至接插嵌板的侧面、前面、侧边和后面。
材料	双组份塑料
颜色	外部：RAL 7035 内部主体：RAL 9005

特征

供货范围	2 个导环 2 根橡胶带 并联柜套件 包括固定件
尺寸	长度: 120 mm
包装单元	2 件
净重	0.48 kg
毛重	0.488 kg
税率号	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	光纤导环 每包2个