



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7119.140

## 承板 1 U，固定安装

状态: 2026-5-7 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.140 - 承板 1 U，固定安装 482.6 mm (19 $\square$ ) 系统孔

482.6 mm (19")/535 mm (公制)，小型有源组件如调制解调器或微型集线器的在英制或公制平面中的摆放面，可承重：10 kg。



## 特征

型号	DK 7119.140
型式	型式 19"
产品描述	英制或公制平面上，用于小型主动式组件如调制解调器 (Modem) 或微型集线器 (Hub) 的理想托架式平面。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
承载力	10 kg 静态平面负荷
说明	不能与伸缩轨结合使用。 在 U 之内的自由扩装高度约 35 mm
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 140 mm
包装单元	1 件

# 特征

净重	0.781 kg
毛重	0.881 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	承板 1U 固定安装