
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7140.535 电缆引入操作板带刷条

状态: 2025-12-10 (来源: rittal.com/cn-zh)




DK 7140.535 - 电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U), 带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。







特征

型号	DK 7140.535
产品描述	为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线,两个区域之间通过 英寸级别的安装平面互相隔开,例如:19"安装平面中间的前后侧区 域中间。
使用范围	用于将至符合 1 U,482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆 穿口封住
材料	钢板 刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
安装开口截面	宽度:390 mm 高度:20 mm
尺寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	1 U
包装单元	1件
净重 ————————————————————————————————————	0.43

© Rittal 2025

特征

毛重	0.475
税率号	73269098
EAN	4028177166608
E-Number Sweden	E7239716
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3