

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7170.535

光缆接线箱带滑动式拉出装置

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7170.535 - 光缆接线箱带滑动式拉出装置 可锁

用于容纳拼接卡式带盒，通过伸缩式完全拉出装置实现通达性。

特征

型号	DK 7170.535
产品描述	482.6 mm (19") 的光缆接线箱用于安装接线盒，可安装在任何带 482.6 mm (19") 的网络分配器上，并作为光纤终端连接器以及光纤分配器使用。光缆接线箱后面部分完全开放，用于电缆引入，一个橡胶密封圈用于防尘。光纤电缆能够用电缆扎带或电缆夹固定，两个电缆张力减轻夹以及用于光纤存储的电缆铺设卡脚能够形成适用于各种光纤铺设的、切合系统要求的解决方案。
您的获益	通过将滑动式拉出装置完全拉出，能够对接线盒和电缆夹钳进行最佳操作和处理。 不同的接线盒安装设施允许对所有常见接线盒进行防扭曲安装。 前面板上安装的安全锁能够保护设备免受未经许可的擅自操作和使用
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	光缆接线箱 电缆束线夹 安全锁 盒式盖板 固定附件用于接插嵌板
Number of splicing cassettes max	2
说明	供货范围内不含接插嵌板和接线盒
安装深度	363 mm
高度单位	1 U

特征

包装单元	1 件
净重	5.584 kg
毛重	5.88 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
产品描述	光缆接线箱 带有滑动式拉出装置