### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7241.024 接插嵌板

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



# DK 7241.024 - 接插嵌板 用于深度可调的光缆接线箱和光纤转接器 (Breakout-Box), 1 U

带有装配光纤接头的开口。

#### 特征

型号	DK 7241.024
产品描述	配有用于安装光纤接头的开口。
使用范围	用于深度可调的光缆接线箱和光纤转接器 (Breakout-Box),1 U
材料	钢板
颜色	RAL 7035
安装位置数量	24
用于光纤接头	E-2000
	E-2000 复式
	SC
	LC 复式
关于订货编号的说明	E-2000 Duplex 只有一半的安装位置可供使用。
高度单位	1 U
包装单元	1件
净重	0.2
毛重	0.263
本型号(含包装)PCF(出厂前)	1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910

© Rittal 2025

## 特征

EAN	4028177435605
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113

© Rittal 2025 3