


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7241.024

## 接插嵌板

状态: 2026-6-17 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.024 - 接插嵌板 用于深度可调的光缆接线箱和光纤转接器 (Breakout-Box), 1 U

带有装配光纤接头的开口。

## 特征

型号	DK 7241.024
产品描述	配有用于安装光纤接头的开口。
使用范围	用于深度可调的光缆接线箱和光纤转接器 (Breakout-Box), 1 U
材料	钢板
颜色	RAL 7035
安装位置数量	24
用于光纤接头	E-2000 E-2000 复式 SC LC 复式
关于订货编号的说明	E-2000 Duplex 只有一半的安装位置可供使用。
高度单位	1 U
包装单元	1 件
净重	0.2 kg
毛重	0.263 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910

# 特征

---

ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
产品描述	DK 平板 板 1u

---