

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




DK 7242.005

光缆接线箱，深度可调

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

DK 7242.005 - 光缆接线箱，深度可调

用于容纳拼接卡式带盒。



特征

| | |
|----------------------------------|--|
| 型号 | DK 7242.005 |
| 产品描述 | 482.6 mm (19") 的光缆接线箱用于安装接线盒，可安装在任何带 482.6 mm (19") 的网络分配器上，并作为光纤终端连接器以及光纤分配器使用。不同的接线盒安装设施允许对所有常见接线盒进行防扭曲安装。光缆接线箱后面部分完全开放，用于电缆引入，一个橡胶密封圈用于防尘。光纤电缆可用电缆扎带或电缆夹固定。光缆接线箱在 482.6 mm (19") 法兰板之内到 100 mm 深度无级可调。此外，光缆接线箱可从 482.6 mm (19") 法兰板上完全拆除。两个电缆张力减轻夹以及用于光纤存储的电缆铺设卡脚形成了适用于各种光纤铺设，并切合系统要求的解决方案。 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 光缆接线箱 电缆束线夹 盒式盖板 固定附件用于接插嵌板 |
| Number of splicing cassettes max | 4 |
| 说明 | 供货范围内不含接插嵌板和接线盒 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 安装深度 | 302 mm |
| 高度单位 | 2 U |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 3.926 |
| 毛重 | 4.126 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177167117 |
| ETIM 9 | EC001129 |
| ECLASS 8.0 | 19170113 |