

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7266.035

## 承板用于框架固定

状态: 2025-10-29 (来源: [rittal.com/cn-zh](https://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7266.035 - 承板用于框架固定 for enclosure widths 600 mm, 800 mm

用于框架固定，无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜，机柜宽度：600 和 800 mm，可承重：  
50 kg / 100 kg。

## 特征

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号     | DK 7266.035                                                                             |
| 型式     | 无孔                                                                                      |
| 产品描述   | 用于固定框架，用于安装在无 482.6 mm（19 寸）安装件的机柜中。                                                    |
| 您的获益   | 机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上<br>已备有手柄安装孔                                     |
| 使用范围   | 用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装                                                           |
| 材料     | 钢板                                                                                      |
| 表面     | 喷漆                                                                                      |
| 颜色     | RAL 7035                                                                                |
| 供货范围   | 带孔承板                                                                                    |
| 安装可能性  | 固定内嵌：设备底板，50 kg，装配机座上配备固定螺栓<br>固定内嵌：设备底板，100 kg，装配机座上配备固定安装轨<br>可调整深度：设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨 |
| 承载力    | 50 kg 单位面积承重负荷                                                                          |
| 安装操作说明 | 针对内安装平面需要两个额外的系统组件架                                                                     |
| 说明     | 最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm                                                                  |

# 特征

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 尺寸         | 宽度: 471 mm<br>高度: 29 mm<br>深度: 600 mm    |
| 适用于        | 箱体类型: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>宽度: 600 mm |
| 包装单元       | 1 件                                      |
| 净重         | 3.886                                    |
| 毛重         | 4.086                                    |
| 税率号        | 94039910                                 |
| EAN        | 4028177165892                            |
| ETIM 9     | EC002620                                 |
| ECLASS 8.0 | 27189261                                 |