### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7281.035 键盘抽屉,2 U

状态: 2025-10-28 (来源: rittal.com/cn-zh)



# DK 7281.035 - 键盘抽屉,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

用于 482.6 mm (19") 固定平面,在不翻盖的正面面板中适合于宽度在 430 mm 以下、深度在 250 mm 以下的键盘。

#### 特征

	DK 7281.035
产品描述	在可翻动的前面板上,用于宽度最大为 430 mm、深度最大为 250 mm 的键盘。
材料	钢板带铝面
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	带手柄、可锁的抽屉 可翻起的前面 可拉出的鼠标垫 鼠标托板 实用的电缆导入 消除拉力
尺寸	宽度: 482.6 mm
键盘最大尺寸(宽x高x深)	430 x 250 mm
关于订货编号的说明	安装深度: 390 mm
包装单元	1件
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
毛重	7.2

© Rittal 2025

### 特征

税率号	94039910
EAN	4028177165946
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025