

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7284.135 安装角轨附加固定件

状态: 2026-6-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7284.135 - 安装角轨附加固定件 带 L 型安装角轨

在分布负载不均衡的情况下防止型轨变形，直接固定在 482.6 mm (19") 型轨上和纵深安装的系统机箱中。

## 特征

型号	DK 7284.135
产品描述	附加固定件在负荷不均匀分布时对装在安装角上的安装角轨起到了抗翘曲作用。它直接固定在 482.6 mm (19") 安装角轨以及深度安装的系统型材（内平面）上。
使用范围	对已有的 TS 应用进行加装和升级 用于宽度为 800 mm 的 TS 网络机柜
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
适用于	箱体类型: TS 宽度: 800 mm
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
安装操作说明	用于内部安装平面需要额外使用 TS 系统组件架 17 x 73 mm
包装单元	2 件
净重	0.6 kg
毛重	0.621 kg
税率号	83024900
ETIM 9	EC002620

# 特征

---

ECLASS 8.0

27189234

---

产品描述

安装 中心 安装 附件 用于 DK/PS 每包2个