


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.570 CMC III 传感器

状态: 2026-6-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.570 - CMC III 传感器

CMC-TC 移动报警器

特征

| | |
|-------------|---|
| 型号 | DK 7320.570 |
| 型式 | 移动报警器 |
| 产品描述 | CMC III 传感器用于监控物理环境，可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。 |
| 您的获益 | 通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。 |
| 使用范围 | 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。 |
| 作用方式 | 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置 传感器监控一个区域是否活动 |
| 材料 | 塑料 前部：光滑 箱体：织纹 |
| 颜色 | 箱体：白色 |
| 供货范围 | 传感器 安装板 包括固定件 连接电缆配有插头 用于固定支承轨的安装夹 包括固定件 |
| 连接到 CAN 总线上 | 间接通过 CMC III CAN 总线界面 |
| 接口 | RJ12 |

特征

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 每个物联网接口的设备数量 (最大) | 32 |
| 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多) | 4 |
| PU 设备数量 (最大) | 32 |
| 说明 | 供货时间请洽询 |
| 测量方法 | 红外 (IR) 探测器 |
| 尺寸 | 宽度: 59 mm 高度: 102 mm 深度: 32 mm |
| 工作温度范围 | 5 °C...45 °C |
| 空气湿度 (没有凝露) | 5...95 % |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.25 kg |
| 毛重 | 0.267 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| 产品描述 | CMC-TC 运动传感器 |

批准

批准

解释

制造商声明

符合性声明