
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






状态: 2025-10-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



## DK 7396.000 - 数据机柜 (Data Rack)

数据机架,所有侧面在安装时均具有极佳的通达性,双导向轮的应用确保移动灵活。







## 特征

型号	DK 7396.000
材料	型材框架、底座:钢板 箱脚:锌压铸件
General colour	RAL 7035
颜色	型材框架、底座:RAL 7035 护板、底座:RAL 5018
供货范围	配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材 稳定型底座,内置式支脚可以不带支脚护板锚固在地板上 安装附件
尺寸	宽度: 550 mm 高度: 1,722 mm 深度: 750 mm
高度单位	36 U
高度单位	36 U

© Rittal 2025 2

## 特征

至第二个固定平面的距离,50 mm 安装孔阵	150 - 350 mm
固定平面之间的间隔尺寸	50 mm
19" 平面的承载能力	1,500 N
说明	单独订购第二个固定平面
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	15.1
毛重	18.5
本型号(含包装)PCF(出厂前)	71.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177129894
E-Number Sweden	E7239647
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025