


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000 数据机柜 (Data Rack)

状态: 2026-5-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - 数据机柜 (Data Rack)

数据机架，所有侧面在安装时均具有极佳的通达性，双导向轮的应用确保移动灵活。



特征

| | |
|----------------|---|
| 型号 | DK 7396.000 |
| 材料 | 型材框架、底座：钢板 箱脚：锌压铸件 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 型材框架、底座：RAL 7035 护板、底座：RAL 5018 |
| 供货范围 | 配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材 稳定型底座，内置式支脚可以不带支脚护板锚固在地板上 安装附件 |
| 尺寸 | 宽度: 550 mm 高度: 1,722 mm 深度: 750 mm |
| 高度单位 | 36 U |
| 高度单位 | 36 U |

特征

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 至第二个固定平面的距离, 50 mm 安装孔阵 | 150 - 350 mm |
| 固定平面之间的间隔尺寸 | 50 mm |
| 19" 平面的承载能力 | 1,500 N |
| 说明 | 单独订购第二个固定平面 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 15.1 kg |
| 毛重 | 18.5 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 71.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002507 |
| ECLASS 8.0 | 27180602 |
| 产品描述 | DK7396 数据架 36U |