

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000 小型光纤分配器

状态: 2026-5-25 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - 小型光纤分配器 配有安装板和接线盒安装件

玻璃纤维加固的聚碳酸酯小型光纤分配器，具有安装板和 PG 螺旋接头。防护等级：IP 66。



特征

型号	DK 7451.000
您的获益	<p>安装板带有可变式安装座，适用于最多两个接线盒（盒宽范围为 92 - 120 mm）及集成式防扭绞装置</p> <p>配有梳状板条的隔板，用于电缆支撑、接线盒遮挡及安装 2 块接插线面板</p> <p>借助于电缆螺纹接头（2 x 22.5 mm 和 12 x 12.5 mm）通过预制开口进行电缆铺设</p>
材料	<p>箱体配有箱盖：玻璃纤维增强的聚碳酸酯</p> <p>箱盖螺钉：聚酰胺</p> <p>绝缘塞：聚酰胺</p> <p>发泡聚氨酯塑料密封圈</p>
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体带有用于电缆固定螺栓的敲落孔 铰接箱盖配有密封件 2 颗箱盖螺钉，可铅封 绝缘塞用于墙壁固定 安装板 分隔板： 12 电缆螺纹套管接头 M12 x 1.5 1 电缆螺纹套管接头 M20 x 1.5
尺寸	宽度: 180 mm 高度: 254 mm 深度: 90 mm
使用接插嵌板时的最大光纤数量	24
基本材料	聚碳酸酯
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
包装单元	1 件
净重	1.52 kg
毛重	1.76 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
产品描述	DK 光钎配电柜