


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035 电源盒， 482.6 mm (19")

状态: 2026-1-31 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7480.035 - 电源盒, 482.6 mm (19")

深度可调节的 Hat 轨, 用于符合 DIN 43 880、安装尺寸为 1-3 的安装内置设备, 最多可容纳 22 个安装内置设备。

特征

型号	DK 7480.035
产品描述	深度可调的导轨, 用于安装设备, 符合 DIN 43 880, 结构尺寸 1 – 3 (例如: 用于安装内置插座、线路保护开关等)。带安装在后面的电缆夹钳, 绝缘底座上各有一根零线和接地线。
颜色	RAL 7035
供货范围	具有深度可调节的帽型安装轨的电源盒, 用于安装符合 DIN 43880、安装尺寸为 1-3、背部带有用于电缆入口的毛刷条的设备 塑料罩盖, 包括空白区盖板 (UL 94-V0) 44 个接线端子, 4 mm ² 2 个接线端子, 16 mm ² 2 块封板 12 个系列卡箍, 用于消除连接电缆的应力 标识条, 自粘式
最大分度单位 18 mm	22
说明	根据洽询也可由生产厂商个性化配置电缆保护开关。
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 132.5 mm 深度: 155 mm
高度单位	3 U
包装单元	1 件
净重	2.354

特征

毛重	2.54
税率号	85366990
EAN	4028177166004
E-Number Sweden	E7239593
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261