Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7480.300 电源盒,482.6 mm (19")

状态: 2025-12-7 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7480.300 - 电源盒, 482.6 mm (19") 可拉出

为容纳直流及交流组件而设计,拉出式正面组件提供了从上面和下面接入电线仓的途径。

特征

型号	DK 7480.300
产品描述	深度可调的衡孔装配板,用于"速接式" 固定安装设备,符合 DIN 43 880,结构尺寸 1-3(例如:用于安装内置插座、线路保护开关等或者整个安装组件)。后面的电缆夹钳。绝缘底座上两个带接线端子的配电轨。塑料盖,包括空置区域的盖板。最大接受容量= 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm)。箱体高度:3 U。箱体深度:223mm。最大的拉出尺寸:220mm。接线端子:4 个 35 mm² 接线柱,18 个 16 mm² 接线柱(每个导轨)。
颜色	RAL 7035
供货范围	带塑料封盖的电源盒。 接线端子 18 个接线端子,16 mm² 4 个接线端子,35 mm² 消除拉力 标识带 刷条
最大分度单位 18 mm	22
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 220 mm
高度单位	3 U
包装单元	1件
净重	6.1
毛重	6.14

© Rittal 2025

特征

税率号	94032080
EAN	4028177247529
E-Number Sweden	E7239509
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268

© Rittal 2025