


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.300

## 电源盒，482.6 mm (19")

状态: 2026-5-30 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.300 - 电源盒，482.6 mm (19") 可拉出

为容纳直流及交流组件而设计，拉出式正面组件提供了从上面和下面接入电线仓的途径。

## 特征

型号	DK 7480.300
产品描述	深度可调的衡孔装配板，用于“速接式”固定安装设备，符合 DIN 43 880，结构尺寸 1 – 3（例如：用于安装内置插座、线路保护开关等或者整个安装组件）。后面的电缆夹钳。绝缘底座上两个带接线端子的配电轨。塑料盖，包括空置区域的盖板。最大接受容量= 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm)。箱体高度：3 U。箱体深度：223mm。最大的拉出尺寸：220mm。接线端子：4 个 35 mm <sup>2</sup> 接线柱，18 个 16 mm <sup>2</sup> 接线柱（每个导轨）。
颜色	RAL 7035
供货范围	带塑料封盖的电源盒。 接线端子 18 个接线端子，16 mm <sup>2</sup> 4 个接线端子，35 mm <sup>2</sup> 消除拉力 标识带 刷条
最大分度单位 18 mm	22
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 220 mm
高度单位	3 U
包装单元	1 件
净重	6.1 kg
毛重	6.14 kg

# 特征

---

税率号	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
产品描述	DK 电源箱, 482.6MM (19 )

---