

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

状态: 2026-7-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

紧装式 19" 箱体，用于小型网络，作为壁挂式、桌下或桌面式箱体使用。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 7501.000 |
| 产品描述 | 用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。 |
| 您的获益 | 可用作壁挂式、桌下或桌面箱体 可从三面自由操作，进行内部扩装 通过通风槽进行被动式通风 后壁用于风扇的固定 可以自由选择门铰链 节省空间、在侧边垂直安装 19" 扩装组件 |
| 材料 | 钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|----------------------------|---|
| 供货范围 | 箱体带有玻璃门 侧板 (1 个固定, 1 个插入) 带有通风槽 顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆 插入后壁, 配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器 19 \square 固定平面, 5 U, 前面和后面水平方向, 深度可调, 层面间距 434 - 489 mm 门、侧板和后壁的安全锁, 锁号 12321 4 个塑料支脚, 自粘式 |
| 高度单位 | 5 U |
| 尺寸 | 宽度: 300 mm 高度: 540 mm 深度: 600 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 5 U |
| 基本材料 | 钢板 |
| 承载力 | 250 N |
| 每个机柜的最大承载力 (静载) 符合 UL 2416 | 250 N |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 16.188 kg |
| 毛重 | 17.04 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 64.9 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

特征

产品描述

DK VerticalBox，用于小型网络的紧凑型 19" 箱体，带用于被动式通风的通风槽，5 U，宽x高x深：300x540x600 mm

批准

解释

制造商声明