

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7502.660 QuickBox

状态: 2025-6-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7502.660 - QuickBox

壁挂式箱体，482.6 mm (19") 组件从侧面垂直安装，罩盖可以拆除，从而获得极佳的内部空间利用率。通过侧面的检视窗进行状态监控。

特征

型号	DK 7502.660
型式	带垂直的 19" 平面
产品描述	壁挂式箱体由于侧面安装了 482.6 mm (19") 组件而实现了最佳的内部空间利用。通过侧面的检视窗进行状态监控。
材料	带有安装角支架的壁挂式安装板：钢板，2.0 mm 箱体罩盖：钢板，1.0 mm，带有侧面单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	壁挂部件：带有用于侧装安装组件的预装 482.6 mm (19") 安装角支架。刷条组件用于从下方和上方引入电缆。 箱体罩盖：用于支持被动式温控系统的侧面通风槽。箱体通过两个位于侧面的安全锁锁定
高度单位	6 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 631 mm 深度: 360 mm
安装深度	348 mm
壁挂部件的深度	621 mm
Width wall section	595 mm
基本材料	钢板

特征

关于订货编号的说明	供货时间请洽询
包装单元	1 件
净重	22.085
毛重	23.25
税率号	94032080
EAN	4028177304048
ECLASS 8.0	27180208