

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.010 FlatBox

状态: 2026-4-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.010 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选，可灵活用作壁挂式或立式箱体。



特征

型号	DK 7507.010
型式	带有 19" 安装角轨
产品描述	可以灵活用作壁挂式或立式箱体。
您的获益	不需要使用工具就可快速安装 在开放式 19" 机架上进行系统扩装
材料	钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体在 Flat 机柜包装中 1 个壁挂部件 2 个基本支架 2 块顶板/底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条 2 块侧板，可上锁 1 个透明门,可锁定；安全锁 3524 E；门铰链可自由选择 连接件用于不需要工具的快速安装 接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地 19" 安装角轨
高度单位	9 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 492 mm 深度: 400 mm
适用于组件的安装高度	9 U
承载力	最大 450 N
说明	最大安装深度: 深度 - 58mm(后板) 两个 19" 平面的最大面间距: 深度 - 104 mm 开门角度最大为 210°
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	19.834 kg
毛重	20.8 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	79.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500

特征

ECLASS 8.0

27180208

产品描述

DK FLATBOX箱 9HE, W600D400

批准

解释

制造商声明