

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.020 FlatBox

状态: 2026-4-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.020 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选，可灵活用作壁挂式或立式箱体。



特征

型号

DK 7507.020

型式

带 19" 安装框架

产品描述

。

您的获益

不需要使用工具就可快速安装
在开放式 19" 机架上进行系统扩装

材料

钢板
检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm

表面

粉末涂层

颜色

RAL 7035

特征

供货范围	箱体在 Flat 机柜包装中 1 个壁挂部件 2 个基本支架 2 块顶板/底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条 2 块侧板，可上锁 1 个透明门,可锁定；安全锁 3524 E；门铰链可自由选择 连接件用于不需要工具的快速安装 接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地 19" 安装框架
高度单位	12 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 625 mm 深度: 400 mm
适用于组件的安装高度	12 U
承载力	最大 600 N
说明	最大安装深度：深度 - 58mm(后板) 两个 19" 平面的最大面间距：深度 - 104 mm 开门角度最大为 210°
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	24.828 kg
毛重	25.246 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	100.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500

特征

ECLASS 8.0

27180208

产品描述

DK 平滑的箱 12HE, WxD 600x400 mm

批准

解释

制造商声明