

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.020

FlatBox

状态: 2026-2-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.020 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选，可灵活用作壁挂式或立式箱体。



特征

| | |
|------|-------------------------------------|
| 型号 | DK 7507.020 |
| 型式 | 带 19" 安装框架 |
| 产品描述 | 。 |
| 您的收益 | 不需要使用工具就可快速安装 在开放式 19" 机架上进行系统扩装 |
| 材料 | 钢板 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|------------------|--|
| 供货范围 | 箱体在 Flat 机柜包装中 1 个壁挂部件 2 个基本支架 2 块顶板/底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条 2 块侧板，可上锁 1 个透明门,可锁定；安全锁 3524 E；门铰链可自由选择 连接件用于不需要工具的快速安装 接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地 19" 安装框架 |
| 高度单位 | 12 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 625 mm 深度: 400 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 12 U |
| 承载力 | 最大 600 N |
| 说明 | 最大安装深度：深度 - 58mm(后板) 两个 19" 平面的最大面间距：深度 - 104 mm 开门角度最大为 210° |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 24.828 |
| 毛重 | 25.246 |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 100.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177551411 |
| E-Number Sweden | E7238403 |

特征

ETIM 9 EC002500

ETIM 8 EC002500

ECLASS 8.0 27180208

批准

解释 制造商声明