

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

状态: 2026-7-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选，可灵活用作壁挂式或立式箱体。



特征

型号

DK 7507.100

型式

带有 19" 安装角轨

产品描述

可以灵活用作壁挂式或立式箱体。

您的获益

不需要使用工具就可快速安装
在开放式 19" 机架上进行系统扩装

材料

钢板
检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm

表面

粉末涂层

颜色

RAL 7035

特征

| | |
|---------------------|--|
| 供货范围 | 箱体在 Flat 机柜包装中 1 个壁挂部件 2 个基本支架 2 块顶板/底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条 2 块侧板，可上锁 1 个透明门,可锁定；安全锁 3524 E；门铰链可自由选择 连接件用于不需要工具的快速安装 接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地 19" 安装角轨 |
| 高度单位 | 6 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 358 mm 深度: 600 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 6 U |
| 承载力 | 最大 300 N |
| 说明 | 最大安装深度: 深度 - 58mm(后板) 两个 19" 平面的最大面间距: 深度 - 104 mm 开门角度最大为 210° |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 22.5 kg |
| 毛重 | 23 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 91.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |

特征

ECLASS 8.0

27180208

产品描述

DK 平滑的箱 6HE, WxD 600x600 mm

批准

解释

制造商声明