

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.210 FlatBox

状态: 2026-7-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.210 - FlatBox

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选，可灵活用作壁挂式或立式箱体。



## 特征

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 型号   | DK 7507.210                         |
| 型式   | 带 19" 安装框架                          |
| 产品描述 | 可以灵活用作壁挂式或立式箱体。                     |
| 您的获益 | 不需要使用工具就可快速安装<br>在开放式 19" 机架上进行系统扩装 |
| 材料   | 钢板<br>检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm           |
| 表面   | 粉末涂层                                |
| 颜色   | RAL 7035                            |

# 特征

|                  |  |
|------------------|--|
| 供货范围             | 箱体在 Flat 机柜包装中<br>1 个壁挂部件<br>2 个基本支架<br>2 块顶板/底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条<br>2 块侧板，可上锁<br>1 个透明门,可锁定；安全锁 3524 E；门铰链可自由选择<br>连接件用于不需要工具的快速安装<br>接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地<br>19" 安装框架 |
| 高度单位             | 18 U   |
| 尺寸               | 宽度: 700 mm<br>高度: 892 mm<br>深度: 700 mm   |
| 适用于组件的安装高度       | 18 U   |
| 承载力              | 最大 750 N   |
| 说明               | 最大安装深度：深度 - 58mm(后板)<br>两个 19" 平面的最大面间距：深度 - 104 mm<br>开门角度最大为 210°  |
| 基本材料             | 钢板   |
| 包装单元             | 1 件  |
| 净重               | 45.6 kg  |
| 毛重               | 48.4 kg  |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 182.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| 关于PCF类别说明        | 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明   |
| 税率号              | 94032080   |
| ETIM 9           | EC002500   |
| ETIM 8           | EC002500   |

## 特征

---

ECLASS 8.0

27180208

---

产品描述

DK 平滑的箱 18HE, WxD 700x700 mm

## 批准

---

解释

制造商声明