
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






TS 7526.964 衡孔装配板


状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)



TS 7526.964 - 衡孔装配板 带集成式帽型安装轨

可以螺旋固定,配有集成式 Hat 轨,直接卡紧组件,如转速调节器、控制机柜内部温度调节器和湿度调节器。







特征

型号	TS 7526.964
产品描述	用于直接卡接部件,如转速调节器、控制机柜内部温度调节器和恒湿器。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	衡孔装配板 包括固定附件
适用于	箱体类型: AX VX VX SE AX IT VX IT TE
包装单元	1件

© Rittal 2025

特征

净重	0.196
毛重	0.206
本型号(含包装)PCF(出厂前)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	83024200
EAN	4028177246799
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025