Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7641.000 壁挂式箱体AE

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7641.000 - 壁挂式箱体 AE 带有 19∑ 安装角轨,深度可调

壁挂式箱体,用于小型网络,配有静止式 19" 固定平面,和带有刷条的封盖板,用于从底部引入电缆。防护等级:IP 55。

特征

型号	DK 7641.000	
产品描述	用于小型网络且防护等级高的壁挂式箱体。	
材料	箱体: 钢板	
表面	箱体: 经粉末涂层	
	安装角轨:镀锌	
颜色	RAL 7035	
供货范围		
	门铰链在右边,可换到左边	
	配有3mm双齿锁芯的凸缘锁	
	带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板	
	安装角轨,482.6 mm (19"),深度无级可调	
	C 型安装角轨,用于将电缆收集于后壁上	
	钣金角支架用于选择固定一个接地轨或一个英制插座板	
高度单位	8 U	
尺寸	宽度: 600 mm	
	高度: 380 mm	
	深度: 350 mm	
安装深度	310 mm	
适用于组件的安装高度	8 U	

© Rittal 2025

特征

门挡位置	右边,可以转换到左边
锁具数量	1
基本材料	钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板)
封盖板	尺寸: 5
	数量:1
包装单元	1件
净重	17.23
毛重	18.137
税率号	94032080
EAN	4028177147027
E-Number Sweden	E7239953
ECLASS 8.0	27180208

批准

111.50		
批准	TUV	
	VDE	

© Rittal 2025 3