Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 7645.350 AX IT 壁挂式箱体

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



AX 7645.350 - AX IT 壁挂式箱体 带有 19⊠ 安装角轨,深度 可调

IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域应用。使用深度可调的 19" 安装导轨以及配备条刷的封盖板将电缆引入至箱体底板。防护等级高达 IP 66(根据所选择的封盖板)。







特征

型号	AX 7645.350
型式	壁挂式箱体 IT
	带有 19⊠ 安装角轨,深度可调
产品描述	基于 AX 的IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域。实现 IT
	设备在生产流程中的安全集成。
您的获益	
	19" IT 角轨
	焊接箱体结构带有全封闭式主体,可确保最大程度地保护扩展组件,
	防护等级高达 IP 66
	门铰链在右边,可换到左边
	在极度紧凑的结构形式中具有最大可用内部体积
	个性化的内部扩装
	带有优化封盖板的机柜底部最大开口能够将电缆敷设空间增大 33%
	通过带集成刷条的封盖板从下方轻松引入电缆

© Rittal 2025

特征

材料	钢板
表面	箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 内部扩装件:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	预安装的 IT 箱体配有铰接门,四周封闭
	配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
	带刷条的封盖板
	19" 前部安装导轨,深度在 25 mm 光栅内可调整,安装在 4 条内部
	扩装导轨上
	安装角支架
	C 型轨,安装在后壁上
高度单位	15 U
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 760 mm
	深度: 350 mm
安装深度	278 mm
适用于组件的安装高度	15 U
门挡位置	右边,可以转换到左边
锁具数量	2
安装可能性	预安装的安装角,包括用于电缆应力消除的 C 型轨
	安装角用于固定一条中央接地母线
	安装角用于安装 19" 电源板
说明	获得 UL 许可的型号可提供询价
基本材料	钢板
 锁	锁具规格: 凸缘锁配备 3 mm 双齿锁芯

© Rittal 2025 3

特征

防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 10(根据要求最高达 IP 66) 防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板)
封盖板	尺寸: 7 数量: 1
锁具数量	2
包装单元	1件
净重	29
毛重	29.64
本型号(含包装)PCF(出厂前)	112.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177942417
E-Number Sweden	E7238509
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 4