

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7688.000 19" 安装角轨

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19" 安装角轨 用于 DK、PS、CS 新款户外基本型箱体

用于在网络柜和服务器机架中安装 19" 组件以及 CS 新款户外基本型。

## 特征

型号	DK 7688.000
产品描述	用于在网络柜和服务器柜 DK PS 中安装 19" 组件以及 CS 新款户外基本型箱体。安装角轨可以 25 mm 的孔阵间距调节深度。固定安装角轨需要有一个安装角。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定附件
高度单位	24 U
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
适用于	箱体类型: CS 户外基本型箱体 DK PS 高度: = 1,200 mm
包装单元	2 件
净重	2.494 kg
毛重	2.693 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	10.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098

# 特征

---

ETIM 9

EC002620

---

ECLASS 8.0

27189261

---

产品描述

DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm