

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.135

壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026-2-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.135 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有冲孔轨和安装角轨, 深度可调

三段壁挂式箱体, 预装配下列组件: 上下方封闭的封盖板、安装轨、C 型轨、挂壁式固定支架。防护等级: IP 55。

特征

| | |
|----------------|--|
| 型号 | DK 7709.135 |
| 型式 | 壁挂式箱体 IT 配有冲孔轨和安装角轨, 深度可调 |
| 产品描述 | 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。 |
| 材料 | 壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm 检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 壁挂部件和可转动部分: RAL 7035 透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色) |
| 供货范围 | 壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条, 两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 26mm 间距的模数孔, 深度间距可无级调节 4 个 10 mm 墙壁固定支架 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 用于锁芯的微型舒适型手柄 安全锁 3524 E |
| 高度单位 | 9 U |

特征

| | |
|-------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 478 mm 深度: 473 mm |
| 安装深度 | 420 mm |
| 可用尺寸 | 可用宽度: 502 mm 可用高度: 415 mm |
| 可转动部分的深度 | 316 mm |
| 壁挂部件的深度 | 135 mm |
| IK 编码 | IK08 |
| 铰链部分的承载力（静态） | 450 N |
| 基本材料 | 钢板 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 29.45 |
| 毛重 | 31 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177324183 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|