

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7709.135

## 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026-6-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7709.135 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有冲孔轨和安装角轨, 深度可调

三段壁挂式箱体, 预装配下列组件: 上下方封闭的封盖板、安装轨、C 型轨、挂壁式固定支架。防护等级: IP 55。

## 特征

|                |  |
|----------------|--|
| 型号             | DK 7709.135  |
| 型式             | 壁挂式箱体 IT<br>配有冲孔轨和安装角轨, 深度可调   |
| 产品描述           | 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。  |
| 材料             | 壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm<br>检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm  |
| 表面             | 粉末涂层   |
| General colour | RAL 7035   |
| 颜色             | 壁挂部件和可转动部分: RAL 7035<br>透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色)   |
| 供货范围           | 壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条, 两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨<br>前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 26mm 间距的模数孔, 深度间距可无级调节<br>4 个 10 mm 墙壁固定支架<br>装饰型透明门<br>1 控制柜双齿钥匙 5 号<br>用于锁芯的微型舒适型手柄<br>安全锁 3524 E |
| 高度单位           | 9 U  |

# 特征

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 尺寸                       | 宽度: 600 mm<br>高度: 478 mm<br>深度: 473 mm |
| 安装深度                     | 420 mm                                 |
| 可用尺寸                     | 可用宽度: 502 mm<br>可用高度: 415 mm           |
| 可转动部分的深度                 | 316 mm                                 |
| 壁挂部件的深度                  | 135 mm                                 |
| IK 编码                    | IK08                                   |
| 铰链部分的承载力 (静态)            | 450 N                                  |
| 基本材料                     | 钢板                                     |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55                                  |
| 包装单元                     | 1 件                                    |
| 净重                       | 29.45 kg                               |
| 毛重                       | 31 kg                                  |
| 税率号                      | 94032080                               |
| ETIM 9                   | EC000261                               |
| ECLASS 8.0               | 27142408                               |
| 产品描述                     | DK 9u分配 enc RAL 7035                   |

# 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|