

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.735

壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026-2-8 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.735 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 预装有安装角轨，深度可调

三段壁挂式箱体，预装配下列组件：上方封闭下方具有刷条组件的封盖板、安装轨、C型轨、排出过滤器、接地轨、挂壁式固定支架

特征

型号	DK 7721.735
型式	壁挂式箱体 IT 预装有安装角轨，深度可调
产品描述	通过铰链，可以很轻松的操作壁挂式机柜。
材料	壁挂部件和可转动部分：钢板，1.5 mm 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分：RAL 7035 透明门：RAL 7035/7015（瓦灰色）
供货范围	壁挂部件带 上部封闭式盖板和下部刷条，两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模数孔，深度间距可无级调节，左右各配一个出风过滤窗 星型接地轨 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 壁板固定支架 10 mm 用于锁芯和两点式锁定装置的舒适型手柄 安全锁 3524 E

特征

高度单位	21 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,012 mm 深度: 573 mm
安装深度	520 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm 可用高度: 949 mm
可转动部分的深度	416 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	750 N
基本材料	钢板
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元	1 件
净重	52.25
毛重	55
税率号	94032080
EAN	4028177324251
E-Number Sweden	E7239961
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

批准

批准

批准

UL + C-UL (listed)