

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

钢板门，垂直分段，通风型

状态: 2026-3-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - 钢板门，垂直分段，通风型 用于 DK-TS

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小，可以减小各个并柜机柜之间的间距。

特征

型号	DK 7824.360
产品描述	配有 130° 铰链和锁杆，包括舒适型手柄，用于带有安全锁锁号为 3524 E 的半圆形锁。由于单门的旋转半径很小，可以减小各个机柜系列之间的间距。通风型门上大面积的门孔支持安装设备的附加温控系统。进气孔占打孔面比例 > 78 %。
材料	钢板
供货范围	包括固定件
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 20
适用于	箱体类型: DK-TS 宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm
包装单元	1 件
净重	22.6 kg
毛重	23.2 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27182204