


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.375**

**高密度刷条**

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.375 - 高密度刷条

特制刷条，为电缆束和导线形成尽可能密集的导引。

## 特征

型号	DK 7825.375
产品描述	用于机柜平板件、封盖板的个性化扩装。用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上的任意位置定位。为建立尽可能密集的电缆束和线缆的导引和铺设，可使用这类专用刷条。它具有犬牙交错式设置的刷条，即便在电缆数量很大的情况下也能保证铺设的线缆之间具有良好的密封性。由此可将不愿发生的泄露损失减少到最低程度。
材料	刷条：塑料，符合 UL 94-HB
供货范围	各带 1 根刷条, 1 m 长, 右边和左边形式
刷毛长度	58 mm
长度	1 m
尺寸	长度: 1 m
用于材料厚度	1.5 - 2 mm
包装单元	1 件
净重	0.65 kg
毛重	0.82 kg
税率号	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	Brush条 一包二个x1m