



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.388

用于后面电缆导入的底板模块

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.388 - 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS, TS IT, VX SE

用于 DK-TS 的底板进线模块，在网络机柜的底部框架中使用。在更换深度相同的现有底板时使用。

特征

型号	DK 7825.388
型式	从侧部导入带有橡胶端子型材电缆的设计规格
产品描述	双面都带有可调的开口和橡胶密封圈。通过分段式型式，也可以将底板模块加装到已经安装好的线缆上。
材料	钢板 密封件：聚氨酯泡沫塑料，UL 94-HF1
表面	镀锌
供货范围	包括固定件 包括弹簧夹
说明	为了完全锁闭 TS IT 中的底板，必须组合多个底板模块
尺寸	深度: 237.5 mm
适用于	箱体类型: TS IT 宽度: 800 mm
包装单元	1 件
净重	2.42 kg
毛重	2.62 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620

特征

ECLASS 8.0

27189261

产品描述

底板模块，用于侧面电缆导入