



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.388**

**用于后面电缆导入的底板模块**

状态: 2026-4-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.388 - 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS, TS IT, VX SE

用于 DK-TS 的底板进线模块，在网络机柜的底部框架中使用。在更换深度相同的现有底板时使用。

## 特征

|        |  |
|--------|--|
| 型号     | DK 7825.388                                    |
| 型式     | 从侧部导入带有橡胶端子型材电缆的设计规格                           |
| 产品描述   | 双面都带有可调的开口和橡胶密封圈。通过分段式型式，也可以将底板模块加装到已经安装好的线缆上。 |
| 材料     | 钢板<br>密封件：聚氨酯泡沫塑料，UL 94-HF1                    |
| 表面     | 镀锌   |
| 供货范围   | 包括固定件<br>包括弹簧夹                                 |
| 说明     | 为了完全锁闭 TS IT 中的底板，必须组合多个底板模块                   |
| 尺寸     | 深度: 237.5 mm                                   |
| 适用于    | 箱体类型: TS IT<br>宽度: 800 mm                      |
| 包装单元   | 1 件  |
| 净重     | 2.42 kg  |
| 毛重     | 2.62 kg  |
| 税率号    | 94039910                                       |
| ETIM 9 | EC002620                                       |

# 特征

---

ECLASS 8.0

27189261

---

产品描述

底板模块，用于侧面电缆导入