


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.140

## 安装角轨，482.6 mm (19")

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.140 - 安装角轨，482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。

## 特征

型号	DK 7827.140
型式	有凹槽
您的获益	集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装
技术数据	集成式 482.6 mm (19") 孔 (EIA 标准) 侧面圆孔和矩形孔 铬酸钝化，用于英制安装设备的导电连接
材料	钢板，2 mm
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	29 U
说明	通过安装角轨，同样可实现固定尺寸 21"、23" 和 24"。 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。 与 L 型安装角轨组合使用时，需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
适用于	箱体类型: TS 8 CS Toptec 型户外箱体 高度: 1,400 mm
包装单元	2 件
净重	4.17 kg
毛重	4.34 kg

# 特征

---

税率号	73269098
-----	----------

---

ETIM 9	EC002620
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------