



DK 7827.181 - 安装角轨，482.6 mm (19") 用于 TS

L 型安装角轨，也用于安装服务器系统的安装套件。

特征

型号	DK 7827.181
型式	L型角轨
您的获益	集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装 L 型安装角轨能够容纳服务器系统的安装套件 适用于 19" 局部安装
技术数据	集成式 482.6 mm (19") 孔 (EIA 标准) 侧面圆孔和矩形孔 铬酸钝化，用于英制安装设备的导电连接
材料	钢板，2 mm
供货范围	包括固定件
高度单位	38 U
说明	请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。 与 L 型安装角轨组合使用时，需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
适用于	箱体类型: TS 高度: 1,800 mm
包装单元	2 件
净重	4.122 kg
毛重	4.3 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

特征

产品描述

DK 安装角规 L-SHAPED 38U