

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.200

安装角轨，482.6 mm (19")

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.200 - 安装角轨，482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。

特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 7827.200 |
| 型式 | 有凹槽 |
| 您的获益 | 集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装 |
| 技术数据 | 集成式 482.6 mm (19") 孔 (EIA 标准) 侧面圆孔和矩形孔 铬酸钝化，用于英制安装设备的导电连接 |
| 材料 | 钢板，2 mm |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 尺寸 | 宽度: 482.6 mm |
| 高度单位 | 42 U |
| 说明 | 通过安装角轨，同样可实现固定尺寸 21"、23" 和 24"。 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。 与 L 型安装角轨组合使用时，需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。 |
| 适用于 | 箱体类型: TS 8 CS Toptec 型户外箱体 高度: 2,000 mm |
| 包装单元 | 2 件 |
| 净重 | 5.842 kg |
| 毛重 | 6.26 kg |

特征

| | |
|-----|----------|
| 税率号 | 73269098 |
|-----|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002620 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|