Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7827.200 安装角轨,482.6 mm (19")

状态: 2025-11-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7827.200 - 安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

有凹槽规格的安装角轨可选择提供L角作为安装角轨。

特征

型号	DK 7827.200
型式	有凹槽
您的获益	集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装
技术数据	集成式 482.6 mm (19") 孔(EIA 标准)
	侧面圆孔和矩形孔
	铬酸钝化,用于英制安装设备的导电连接
材料	钢板,2 mm
供货范围	包括固定件
R寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	42 U
说明	通过安装角轨,同样可实现固定尺寸 21"、23" 和 24"。
	请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。
	与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
适用于	箱体类型: TS 8
	CS Toptec 型户外箱体
	高度: 2,000 mm
包装单元	2 件
净重	5.842
毛重	6.26

© Rittal 2025

特征

税率号	73269098
EAN	4028177234932
E-Number Sweden	E7239688
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025