


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.062

电缆夹钳轨

状态: 2026-2-17 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7828.062 - 电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

用电缆扎带或尼龙搭扣固定电缆，集线轨悬置定位在框架型材上，可以额外用一枚螺钉固定。

特征

型号	DK 7828.062
型式	用于外部固定平面
产品描述	用于在机柜框架上的电缆导引。电缆可用电缆扎带或黏粘固定扎带固定在夹钳轨上。电缆夹钳轨可悬置在机柜框架或安装框架型材上，并可用一颗螺钉附加固定。
使用范围	在 TS 框架型材上 在机柜深度 TS IT 的安装角轨之间
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
适用于	箱体类型: TS TS IT 宽度: 600 mm 深度: 600 mm
适合于宽度	600 mm
包装单元	4 件
净重	0.952 kg
毛重	1.038 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

特征

产品描述

DK 电缆导轨S 用于出ER