


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.660

承板，固定安装

状态: 2025-12-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.660 - 承板，固定安装 用于 TS 8

把安装固定件悬置定位、固定在框架上，放上承板，机柜宽度：600 和 800 mm，可承重：75 kg。



特征

型号	DK 7828.660
产品描述	把固定件悬置定位、固定在框架上，放上承板。TS 机柜型材上的固定件提供了尽可能大的支承面积。尺寸：高度 25 mm，宽度：机柜宽度 - 44 mm，深度：机柜深度 - 44 mm
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
承载力	75 kg 静态平面负荷
说明	不能使用带垂直分段式门的组合套件。 不能与伸缩轨结合使用。
尺寸	宽度: 556 mm 高度: 25 mm 深度: 556 mm
适用于	箱体类型: TS 8 宽度: 600 mm 深度: 600 mm

特征

包装单元	1 件
净重	6.151
毛重	6.475
税率号	94039910
EAN	4028177235199
ECLASS 8.0	27189261