

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.070 PSM 插座模块

状态: 2026-6-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.070 - PSM 插座模块

不同的模块可能混合插入支承轨中。

## 特征

|            |  |
|------------|--|
| 型号         | DK 7856.070  |
| 型式         | 不可控制   |
| 产品描述       | 这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨中。借助防接触保护的即插即用系统，即使非电工人士也能完成。 |
| 材料         | 型材：铝，阳极氧化处理<br>插座组件：塑料 (PA6 GF 30 V1)  |
| 长度         | 250 mm   |
| 接线方式       | WAGO WINSTA MIDI   |
| 每个供电电源的相数  | 1~   |
| 高温过流保护器    | 每个插座模块   |
| 额定工作电压     | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz   |
| 额定电流（最大）   | 16 A   |
| 所需模块槽（数量）  | 1  |
| 尺寸         | 长度: 250 mm   |
| 工作温度范围     | 5 °C...45 °C   |
| 空气湿度（没有凝露） | 5...95 %   |
| 插座         | 6 x IEC 插座 C13   |
| 包装单元       | 1 件  |

## 特征

---

|            |          |
|------------|----------|
| 净重         | 0.3 kg   |
| 毛重         | 0.342 kg |
| 税率号        | 85369001 |
| ETIM 9     | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| 产品描述       | CMC 插入模件 |

## 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 批准 | IEC CB<br>UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| 解释 | 符合性声明                                   |