Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7856.100 PSM 插座模块

状态: 2025-12-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 7856.100 - PSM 插座模块

不同的模块可能混合插入支承轨中。

特征

| 型号 | DK 7856.100 |
|------------|--|
| 型式 | 不可控制 |
| 产品描述 | 这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来 实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。 不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨 中。借助防接触保护的即插即用系统,即使非电工人士也能完成。 |
| 材料 | 型材: 铝,阳极氧化处理 插座组件: 塑料 (PA6 GF 30 V1) |
| 长度 | 250 mm |
| 接线方式 | WAGO WINSTA MIDI |
| 每个供电电源的相数 | 1~ |
| 高温过流保护器 | _ |
| 额定工作电压 | 110 V – 230 V AC,50/60 Hz |
| 额定电流(最大) | 16 A |
| 所需模块槽(数量) | 1 |
| 尺寸 | 长度: 250 mm |
| 工作温度范围 | 5 °C45 °C |
| 空气湿度(没有凝露) | 595 % |
| 插座 | 4 x D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4) |
| 包装单元 | 1件 |
| | |

© Rittal 2025 2

特征

| 净重 | 0.3 |
|------------|---------------|
| 毛重 | 0.36 |
| 税率号 | 85369001 |
| EAN | 4028177402553 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

批准

| 批准 | IEC CB VDE |
|----|---------------|
| 解释 | 符合性声明 |

© Rittal 2025