## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7856.120 PSM 插座模块

状态: 2025-12-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



### DK 7856.120 - PSM 插座模块

不同的模块可能混合插入支承轨中。

#### 特征

型号	DK 7856.120
型式	不可控制
产品描述	这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来 实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。 不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨 中。借助防接触保护的即插即用系统,即使非电工人士也能完成。
材料	型材: 铝,阳极氧化处理 插座组件: 塑料 (PA6 GF 30 V1)
长度	250 mm
高温过流保护器	_
额定工作电压	110 V – 230 V AC,50/60 Hz
额定电流 (最大)	16 A
所需模块槽(数量)	1
尺寸	长度: 250 mm
工作温度范围	5 °C45 °C
空气湿度(没有凝露)	595 %
插座	4 x F/B(型号 E,CEE 7/5)
包装单元	1件
净重	0.363
毛重	0.363

© Rittal 2025 2

#### 特征

税率号	85369001
EAN	4028177402577
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025